




ID-FIXIT-003
EJ30L – EJ30RL – EJ30T
 Notice de montage des pièces
 de la gamme FIXIT

D

EJ30L =




+ 2x



+ 2x




option : gabarit de perçage




Pour un tube épaisseur 2mm



1.



2.




Assemblage par l'extérieur :







ID-FIXIT-003
EJ30L – EJ30RL – EJ30T
 Notice de montage des pièces
 de la gamme FIXIT

D







Nota : Assembler l'équerre EJ30L + EJ30RL avec un quart de tour AVANT de les insérer dans les tubes

1.



*Cotes à modifier si tube rectangle

2.



Alésage Ø 10mm conseillé pour une meilleure finition